



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


Hera® ハロゲンライト CBS20型 低温タイプ



■水平面照度イメージ




■取付方法



周囲気温度：室温（20℃）
白い扉の場合には約7℃温度が低くなります。



ライトの直下に開き戸などの扉が静止する場合（右上写真参照）、ライトと被照射面の距離、つまりライトと扉上端のすき間寸法Xは、扉材料の耐熱温度などを考慮し右のグラフを参考にして決めてください。ただし、扉の厚みでライトが隠れてしまうような場合にはすき間寸法Xを15mm以上としてください。



■特長

- 低温タイプのハロゲンランプです（ダイクロイックリフレクター仕様）。
- 照射方向の発熱を抑えたハロゲンライトです。
- 扉の焦げ付き防止や、キャビネット内の温度抑制に効果を発揮します。
- フロスト（くもり）ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です（P.539）。

■注意

- 本製品は構造上、後方に熱を発します。取り付けおよびご使用にあたっては、安全のため図に示す寸法を必ずお守りください。
- 下から上を照らす向きには取り付けしないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。



■付属品

- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 300mmコード、専用コネクター NVS10

■別売品

- 電子トランス WJ60、ETR40（P.535）
- 接続コード NVL10型（P.536）
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A（P.521）
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS（P.536）

■取付間隔



注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	取付板厚	主材料	色
220-030-516	CBS20-20W-WT	AC12V	20W	16～30	ポリエーテルイミド (PEI)	ホワイト
220-030-517	CBS20-20W-BL	AC12V	20W	16～30	ポリエーテルイミド (PEI)	ブラック
220-030-518	※CBS20-20W-CR	AC12V	20W	16～30	ポリエーテルイミド (PEI)	クロム
220-030-519	※CBS20-20W-GA	AC12V	20W	16～30	ポリエーテルイミド (PEI)	ゴールド

※印は受注対応品です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。