


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

MAGNALOCK® 小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠


CAD



■取付例



■使用例



部品名	材料	仕上/色
本体	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
	鋼 (ヨーク)	光沢クロメート処理
ストライクプレート	ポリウレタン (PUR)	ブラック
	特殊鋼	光沢クロメート処理

注文コード	品番	電圧	電流	消費電力	使用温度範囲	吸着力N	吸着力kgf
260-069-286	MCL-24	DC24V	62mA	1.5W	-40~60℃	882N	90kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■特長


- 小型のマグナロックで、薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。
- 機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。
- 部品はすべて扉の内側に取り付けるため、機械的なロック機構のように、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。
- 面付タイプの錠なので、既存の扉への後付けも簡単です。
- 通電時に施錠します。

■注意

- 磁気を嫌う物を入れるキャビネットには適しません。
- 家具などのキャビネット用ロックのため、人が通るドアには適しません。
- 設置にあたっては専門業者とご相談ください。

■付属品


取付ブラケット



TRIMEC® キャビネット用電磁錠 EL112型、EL114型




■受座差し込み方向




■使用例


●開き扉



●引戸



●引き出し




■特長

- 薬品や貴金属類用キャビネットの電磁錠として最適です。
- アルミニウム合金の一体成型で、強度と耐久性に優れています。
- 受座はアジャスター付で、取り付け時の微調整が容易です。
- 開き扉、引戸、引き出しなどさまざまな場所に取り付けできます。
- 取り付け時に通電時解錠と通電時施錠の切り替えができます。
- 連続通電運用ができます。
- DC12V用とDC24V用の2種類があります。
- 受座はどの方向からスライドしてもロックするため、さまざまな場所へ取り付けできます。

■注意

出荷時は、通電時解錠設定になっています。



■通電時解錠

通電した時のみ解錠する設定です。電気を通したときのみ解錠なので停電時に解錠することはありません。

■通電時施錠

常時通電状態で、電気を切った時に解錠する設定です。災害などで停電になったとき、解錠状態になります。

注文コード	品番	電圧	電流	使用温度範囲	材料	色	保持力N	保持力kgf	質量
260-060-096	EL112-12	DC12V	187mA	-20~60℃	アルミニウム合金	ブラック	1470N	150kgf	146g
260-060-097	EL114-24	DC24V	87mA	-20~60℃	アルミニウム合金	ブラック	1470N	150kgf	146g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ