


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


トラックの寸法

●シングルポイントフィックス②およびクランプ③④の穴の中心間距離の許容差は、±0.3mmです。




●チューブ材トラックの場合、クランプ③④の中心間距離は450mm以下です。
(むく材トラックの場合、シングルポイントフィックス⑨⑩の中心間距離は600mm以下です。)

●壁からシングルポイントフィックスまでの距離は220mm以下です。




()はむく材トラックの場合です。

トラック端部の取付方法




スリーブ使用時はトラックの長さは20mm短くなります。

■壁への取付 (むく材用)




※²六角穴付ボルトM8とアンカーボルトは別途ご用意ください。

■ガラスへの取付 (むく材用)



DORMA デッドロック プロファイルシリンダー用

強化ガラス



ガラス加工図

※⁴ガラス厚12mmで使用の場合プロファイルシリンダーが少しデッドロックカバーより内側に納まります。

■特長

- プロファイルシリンダー (No.200カタログ、2/3巻、P.639) から手配してください。
- デッドボルトは、シリンダーを1回転させると10.5mm、2回転させると21mm出ます。

■別売品

偏心プッシュ、またはストライクプレート

■デッドロック本体

注文コード	品番
150-180-018	D8-21-448

■偏心プッシュ (別売品)

注文コード	品番
250-180-024	D8-05-194-000-99

■ストライクプレート (別売品)

注文コード	品番
150-180-281	D05-190

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ